

**CNMM 160608, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250496 CA025P
GTIN	4960664863778
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PX
Typ	CA025P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie