

**CNMM 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250491 CA025P
GTIN	4960664863747
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Typ	CA025P
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	PX
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 120408

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie