

**DNMG 150608, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 CA025P
GTIN	4960664857401
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	PQ
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	CA025P
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie