

**SNMG 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251254 CA025P
GTIN	4960664864683
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Typ	CA025P
Lamač triesok	PS
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie