

**TNMG 160404, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251472 CA025P
GTIN	4960664857593
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 435 m/min
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Povrchová úprava	CVD
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie