

**WNMG 080408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 CA025P
GTIN	4960664865819
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Typ	CA025P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Posuv f	0,07 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie