

**WN.G 080408, Typ: CA025P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA025P
GTIN	4960664865918
Trieda položky	25E

## Popis

## Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Lamač triesok	PS
Typ	CA025P
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie