

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252115 CA025P
GTIN	4960664865741
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	70 - 420 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	WQ
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 3,8 mm
Typ	CA025P
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Povrchová úprava	CVD

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie