


**HOLEX**

## Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 6



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	663311 6
GTIN	4062406059750
Trieda položky	62F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele. Od veľkosti 5,5 = vonkajší Ø izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).

Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

#### Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

#### Obsah:

1 skrutkovač Č. 663301: Veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5

### Technický opis

Počet skrutkovačov	6
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Skrutkovač

## Príslušenstvo

Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 2,5	663301 2,5
Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 3	663301 3
Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 4	663301 4
Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 6,5	663301 6,5
Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 3,5	663301 3,5
Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele b 5,5	663301 5,5