

HOLEX**Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný, Šírka čepele b: 8mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	663301 8
GTIN	4062406059729
Trieda položky	62F

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným ťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele. Od veľkosti 5,5 = vonkajší Ø izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).

Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Technický opis

Celková dĺžka	295 mm
Šírka čepele b	8 mm
Dĺžka čepele	175 mm
Hrúbka čepelí a	1,2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač