


HOLEX**Súprava plochých elektrikárskych skrutkovačov plne izolovaný, Počet skrutkovačov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	663311 5
GTIN	4062406059743
Trieda položky	62F

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Viaczožková silová rukoväť s optimalizovaným ťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele. Od veľkosti 5,5 = vonkajší Ø izolácie sa rovná šírke rezu (výhodné pri práci v úzkych miestach).

Čepele s kónickými reznými hranami, prispôsobené štandardizovaným rozmerom skrutiek s drážkou. Kompletne izolované, dielektrická pevnosť izolácie je niekoľkonásobkom predpísaného minimálneho skúšobného napätia podľa VDE. Každý z týchto skrutkovačov je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia.

Použitie:

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Je zaručená najdlhšia životnosť pri štandardizovaných skrutkovačoch, keď sa skrutkovač používa vhodne k štandardizovaným otvorom na skrutky. (pozri časť tabuľky). Poškodeniu otvorov na skrutky predídete výberom správnej veľkosti skrutkovača.

Obsah:

1 skrutkovač Č. 663301: Veľ. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5

Technický opis

Počet skrutkovačov	5
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	Plochý skrutkovač

Druh produktu

Skrutkovač

PríslušenstvoPlochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele
b 4

663301 4

Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele
b 3

663301 3

Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele
b 2,5

663301 2,5

Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele
b 3,5

663301 3,5

Plochý elektrikársky skrutkovač plne izolovaný Šírka čepele
b 5,5

663301 5,5