


**CNMG 120404, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250102 PR005S
GTIN	4960664836338
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Lamač triesok	MQ
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	S
Typ	PR005S
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie