

**DNMG 150608, Typ: PR005S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 PR005S
GTIN	4960664836604
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Typ	PR005S
Posuv f	0,05 - 0,15 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	MU
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Hlavné použitie	S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie