



SNMG 120408, Typ: PR005S

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251164 PR005S
GTIN	4960664836628
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 90 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR005S
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie