


**SNMG 120408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251164 PR015S
GTIN	4960664837380
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR015S
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Lamač triesok	MQ
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 120408

Počet výmien/rezných hrán	8
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie