

**TNMG 160408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251474 PR015S
GTIN	4960664837465
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MQ
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	PR015S
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavné použitie	S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie