

**VNMG 160404, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251752 PR015S
GTIN	4960664837526
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Posuv $f$	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Typ	PR015S
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	MQ
Hlavné použitie	S
Povrchová úprava	Megacoat Hard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie