

**WNMG 080408, Typ: PR015S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252014 PR015S
GTIN	4960664837601
Trieda položky	25E

Popis**Technický opis**

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Lamač triesok	MQ
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Hlavné použitie	S
Rezný materiál	HM
Typ	PR015S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408
Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie