


**WN.G 080404, Typ: PR015S**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 PR015S
GTIN	4960664837649
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Hlavné použitie	S
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MU
Posuv f	0,05 - 0,18 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	25 - 70 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3,5 mm
Typ	PR015S
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	Megacoat Hard

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie