

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 400/2**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 930505 400/2  |
| GTIN             | 4062406060077 |
| Trieda položky   | 9GK           |

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 150, 150

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Úžitková výška pre zásuvky | 300 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka     | 500 mm |
| Šírka                      | 600 mm |

|   |  |
|---|--|
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G                    | 20   |
| Hĺbka   | 600 mm   |
| Počet dvier                                   | 0  |
| Hmotnosť                                      | 43 kg  |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno  |
| Zásuvky Úžitková hĺbka                        | 500 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 150 mm   |
| Výška čela zásuvky                            | 150 mm   |
| Zásuvky Úžitková šírka v G                    | 20   |
| Výška   | 400 mm   |
| Zásuvka Úžitková plocha v G                   | 20×20  |
| Počet zásuviek                                | 2  |
| Úžitková výška                                | 300 mm   |
| Počet výsuvných políc                         | 0  |
| Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko    | nie  |
| Hrúbka materiálu                              | 1,2 mm   |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť                | 75 kg  |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)        | 100 %  |
| Zásuvkový výsuv                               | Blokovanie výsuvu  |
| Prestavenie výšky v mriežke                   | 25 mm  |
| Cylindrický zámok                             | modulárna zásuvka  |
| Voľba farieb                                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu                        | 20×20G   |
| Druh produktu                                 | Skriňa na náradie  |

## Príslušenstvo

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 150

930533 150

|   |             |
|---|-------------|
| Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10                  | 951025 10   |
| Krytka zámku pre GridLine Typ HU21                        | 914227 HU21 |
| Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 400 | 930525 400  |