

Garant GRIDLINE

**Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/6A**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930505 900/6A
GTIN	4062406066383
Trieda položky	9GK

## Popis

### Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

### Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100, 150, 150, 200

### Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

### Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

## Technický opis

Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	200 mm

Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Úžitková výška	800 mm
Výška	900 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Hmotnosť	97 kg
Počet zásuviek	6
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hĺbka	600 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie

---

## Príslušenstvo

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	930525 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	930533 200
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	930533 150
Koncové krytky úchytiek20-dielne Typ 10	951025 10
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	930533 100