

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 400/3**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930505 400/3
GTIN	4062406066321
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkom. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 100, 100, 100

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Šírka	600 mm
Úžitková výška pre zásuvky	300 mm
Výška	400 mm

Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hmotnosť	51 kg
Počet dvier	0
Úžitková výška	300 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Počet zásuviek	3
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 400	930525 400
Koncové krytky úchytiel 20-dielne Typ 10	951025 10
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 100	930533 100