

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 20×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 900/10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930505 900/10
GTIN	4062406066406
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 24 × 24 G so zásuvkami 20 × 20 G. Centrálné zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastrí 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 50, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Úžitková výška pre zásuvky	800 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm

Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Počet dvier	0
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Hmotnosť	126 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Výška	900 mm
Úžitková výška	800 mm
Počet zásuviek	10
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Šírka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm

Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20x20G
Druh produktu	Skriňa na náradie

Príslušenstvo

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 900	930525 900
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	930533 50
Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	930533 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	930533 100
Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21