

Garant
Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 38-dielne, Typ: 6

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630012 6
GTIN	4062406060213
Trieda položky	61A

Popis
Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M20.

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M18.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631029 veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2" nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks č. 642229 veľ. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4" nástavce skrutkovača 6-hranné: 3 ks č. 631729 veľ. 3; 4; 5

1/2" nástavce skrutkovača 6-hranné: 5 ks č. 643229 veľ. 6; 8; 10; 12; 14

1/4" priečna rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116

1/2" priečna rukoväť: 1 ks č. 641329 veľ. 295

1/4" nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 1/4

1/4" predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 150

1/2" predĺženia: 2 ks č. 641029 veľ. 130; 255

1/4" kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4

1/2" kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

1/4" račna: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4

1/2" račna: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

Sortiment ponúka dostatok miesta pre 4 ks boxov na drobné diely, č. 951251 veľ. 2×3/1 (nie je súčasťou dodávky).

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	4-30 mm
Počet dielov	38
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-14 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 10	643229 10
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631029 6
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šest'hran 3	631729 3
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642229 21
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 14	643229 14
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 6	643229 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631029 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642229 22
PUR penová vložka Pre sadu 630012	630304 630012
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642229 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642229 30
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631029 5,5
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631029 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631029 11
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642229 16
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631029 9
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642229 18
Systémový box Typ 4	630305 4
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 5	631729 5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632429 150
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4"dlhé Šestštran 4	631729 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631029 4
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestštran 12	643229 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631029 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631029 7
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642229 27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642229 19
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 8	643229 8
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642229 17
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642229 13
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4