

Garant**6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 3,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 631029 3,5 |
| GTIN | 4062406060299 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. Vnútorňý štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 3124-S****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

6-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).

Technický opis

| | |
|---------------------|------------------------|
| Rozmer cez steny | 3,5 mm |
| Dĺžka | 25 mm |
| Ø na strane výstupu | 6,2 mm |
| Pohonný štvorhran | 1/4 palec |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný klúč |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ |

| | |
|---------------|-------------------------|
| Povrch | chrómovaná |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |