

Garant**Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/4 palca 39-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630299 6
GTIN	4062406060275
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovaným závesom a novým, pohodlným a rýchlym uzamykaním.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M10.

Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 – M6, skrutky s drážkou so závitom M2 – M4 a pre skrutky s vnútorným profilom Torx® so závitom M2,5 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 12 ks č. 631029 veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6; 8

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1; 2; 3

Bit, C 6,3 na Pozidriv: 1 ks podobne ako č. 675320 veľ. 2

Bity, C 6,3, pre drážku: 4 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3; 4; 5,5; 6,5

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 8 ks podobne ako č. 675340 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Držiak čepelí bitov: 1 ks podobne ako č. 676800 veľ. 4/4

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 146

Predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 100

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-8 mm
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	4-13 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Balenie	Box z ABS plastu s rýchlozáverom
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631029 6
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631029 4

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631029 9
Systémový box Typ 2	630305 2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631029 4,5
PUR penová vložka Pre sadu 630299	630304 630299
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631029 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631029 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631029 5
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631029 5,5
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631029 8
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 100	632429 100
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631029 13
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631029 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631029 7