

Garant**Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/4 palca 41-dielne, Typ: SD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630325 SD
GTIN	4062406060282
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovaným závesom a novým, pohodlným a rýchlym uzamykaním. Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Profil Surface Drive pôsobí priamo na plochy matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary (ako napr. palcové skrutky) a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté, príp. uvoľnené použitím profilu Surface Drive. Predĺženia Wobble Fix zatvárajú uhol natočenia a môžu byť zaistené zaklapnutím.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M10.

Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 – M6, skrutky s drážkou so závitom M2 – M4 a pre skrutky s vnútorným profilom Torx® so závitom M2,5 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 13 ks veľ. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 4 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
 Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks podobne ako č. 675320 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
 Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
 Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 6 ks podobne ako č. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 T-rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
 Nástrčná rukoväť: 1 ks 632829 veľ. 146
 Predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks 632519 veľ. 50; 100
 Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
 Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4 s vyhadzovačom
 Spojovacia stopka E 6,3: 1 ks podobne ako č. 675020 veľ. 6,3K, pre 1/4-palcové bity C 6,3
 Spojovacia stopka: 1 ks stopka na bity E 6,3 – 1/4-palcový štvorhran
 Spojovací kus pre bity: 1 ks podobne ako č. 676800, 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov
 Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Počet dielov	41
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-6 mm
Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive	4-14 mm
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Pohonný štvorhran	1/4 palec
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive
Štvorhran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Balenie	Box z ABS plastu s rýchlozáverom
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

PUR penová vložka Pre sadu 630325	630304 630325
Systémový box Typ 2	630305 2
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 7	631225 7
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 12	631225 12
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 6	631225 6
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 10	631225 10
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 13	631225 13
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 11	631225 11
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 4	631225 4
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 9	631225 9
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5	631225 5
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 8	631225 8
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5,5	631225 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 14	631225 14
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 4,5	631225 4,5
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
Predĺženie, 1/4 palca„Wobble-Fix“ Celková dĺžka 50	632519 50
Predĺženie, 1/4 palca„Wobble-Fix“ Celková dĺžka 100	632519 100

