

**Garant****6-hranná vložka, 1/4 palca, Rozmer cez steny: 5,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631029 5,5
GTIN	4062406060435
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach. Vnútorň štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Upozornenie:**

6-hranné nástavce nástrčných klúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).

**Technický opis**

Ø na strane výstupu	8,7 mm
Dĺžka	25 mm
Rozmer cez steny	5,5 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča