

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška: 400mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930525 400
GTIN	4062406065331
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 24 × 24 G, vhodné pre zásuvky 20 × 20 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 930533; 930534.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka	600 mm
Úžitková výška pre zásuvky	300 mm
Počet dvier	0
Hmotnosť	21 kg
Úžitková výška	300 mm

Hĺbka	600 mm
Výška	400 mm
Šírka v G	24
Hĺbka v G	24
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet výsuvných políc	0
Počet zásuviek	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20×20G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------