

Garant
Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/4 palca 38-dielne, Typ: 6

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630855 6
GTIN	4062406060268
Trieda položky	61A

Popis
Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2,5 – M8. Pre vonkajšie Torx® so závitom M3 – M8.

Pre vnútorné šesťhranné skrutky so závitom M4 – M8. Na vnútorné Torx® so závitom M2,5 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice na vonkajší šesťhran: 10 ks č. 631029 veľ. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Nástrčné hlavice na vonkajšie Torx®: 6 ks podobne ako č. 631500 Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 8 mm

Bity, C 6,3, na vnútorné Torx®: 10 ks veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45

T-rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 146

Predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4

Adaptér na BITY: 1 ks

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-8 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	5-13 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Systémový box Typ 2	630305 2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631029 12
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632429 150
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631029 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631029 11
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631029 10
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631029 9
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631029 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631029 5,5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631029 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631029 8
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631029 5
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025
Univerzálny kľb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4