

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška: 1000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930525 1000
GTIN	4062406065379
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 24 × 24 G, vhodný pre zásuvky 20 × 20 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 930533; 930534.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Úžitková výška	900 mm
Výška	1000 mm
Úžitková výška pre zásuvky	900 mm
Hĺbka	600 mm

Hmotnosť	36 kg
Šírka	600 mm
Počet dvier	0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka v G	24
Šírka v G	24
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet zásuviek	0
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x20G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------