

Garant**Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 19-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630162 6
GTIN	4062406060244
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks č. 631029 veľ. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

T-rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116

Nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 146

Predĺženia: 2 ks č. 632429 veľ. 50; 150

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	3,5-13 mm
---	-----------

Počet dielov	19
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5,5	631029 5,5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 50	632429 50
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 12	631029 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 13	631029 13
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 3,5	631029 3,5
PUR penová vložka Pre sadu 630162	630304 630162
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 7	631029 7
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 9	631029 9
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 6	631029 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 8	631029 8
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 5	631029 5
Predĺženie, 1/4 palca Celková dĺžka 150	632429 150
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Systémový box Typ 2	630305 2
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4,5	631029 4,5

6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 10	631029 10
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 4	631029 4
6-hranná vložka, 1/4 palca Rozmer cez steny 11	631029 11
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4