

Garant GRIDLINE

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 26×20G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/7



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	930605 800/7
GTIN	4062406065409
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 30 × 24 G so zásuvkami 26 × 20 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. **100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Osadenie:

Výška čela zásuvky mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Upozornenie:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.

Technický opis

Výška	800 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Počet zásuviek	7
Úžitková výška pre zásuvky	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	50 mm
Výška čela zásuvky	200 mm
Výška čela zásuvky	75 mm
Výška čela zásuvky	150 mm
Výška čela zásuvky	100 mm
Úžitková výška	700 mm
Šírka	750 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hĺbka	600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Počet dvier	0
Hmotnosť	114 kg
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko	nie
Počet výsuvných políc	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×20G

Druh produktu

Skríňa na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami Výška 800	930625 800
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100	930633 100
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 150	930633 150
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 200	930633 200
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50	930633 50
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75	930633 75
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 125	930633 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 300	930633 300
Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10