

Garant**Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielne, Typ: SD****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	630062 SD
GTIN	4062406060237
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631225

veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks veľ. 50; 150 mm

Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4

Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	4-13 mm
6-hranný nástrčný klúč Profil	Surfacedrive
Štvrohran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Povrch	chrómovaná
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 13	631225 13
Systémový box Typ 2	630305 2
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 11	631225 11
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 7	631225 7
PUR penová vložka Pre sadu 630062	630304 630062
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 10	631225 10
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5,5	631225 5,5
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5	631225 5
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 4	631225 4
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 6	631225 6

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 8

631225 8

Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4

632025 1/4