

Garant GRIDLINE

Korpus skrinky na náradie na osadenie zásuvkami, 20×20G, Výška: 700mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930525 700
GTIN	4062406065348
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Korpus skrinky na náradie 24 × 24 G, vhodné pre zásuvky 20 × 20 G. Na upnutie zásuviek v mriežke 25 mm. Skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky.

Vhodné pre:

Zásuvky č. 930533; 930534.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Pri zariaďovaní skriniek na náradie je potrebné dbať na to, aby sa súhrn jednotlivých výšok predných strán rovnal úžitkovej výške skrinky.

Technický opis

Hmotnosť	29 kg
Úžitková výška	600 mm
Počet dvier	0
Hĺbka	600 mm

Výška	700 mm
Úžitková výška pre zásuvky	600 mm
Šírka	600 mm
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Šírka v G	24
Hĺbka v G	24
Prevedenie	na individuálne osadenie
Maximálna nosnosť	4000 kg
Počet výsuvných políc	0
Počet zásuviek	0
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	20x20G
Druh produktu	Korpus skrine na náradie

Príslušenstvo

Krytka zámku pre GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------