

**Garant****6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé, Šestšhran: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631729 3
GTIN	4062406060541
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.  
Tíň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.  
Vnútorňý štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

**Norma:****DIN 7422****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Technický opis**

Šestšhran	3 mm
Ø na strane vstupu	12 mm
Dĺžka	55 mm
Pohonňý štvorhran	1/4 palec
Výstupňý profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča