


Garant

Súprava nástrčných klúčov 1/4 palca; 1/2 palcový štvorhran 65-dielne, Typ: SD



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630023 SD
GTIN	4062406060220
Trieda položky	61A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Profil Surface Drive pôsobí priamo na plochy matic a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmary (ako napr. palcové skrutky) a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté, príp. uvoľnené použitím profilu Surface Drive. Predĺženia Wobble Fix zatvárajú uhol natočenia a môžu byť zaistené zaklapnutím.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M4 – M20 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M18.

Pre skrutky Pozidriv a Phillips so závitom M2 – M6, skrutky s drážkou so závitom M2,5 – M5, a pre skrutky s vnútorným Torx® so závitom M3 – M8 a pre viaczubové skrutky so závitom M4 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

1/4" nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 13 ks veľ. 631225 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

1/2" nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 12 ks č. 642325 veľ. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

1/2" nástavce skrutkovača 6-hranné: 4 ks č. 643229 veľ. 6; 8; 10; 14
 1/4" 6-hranné BITY C6,3: 4 ks podobne ako č. 675240 veľ. 3; 4; 5; 6
 1/4" BITY pre Phillips C 6,3: 3 ks podobne ako č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
 1/4" BITY Pozidriv C6,3: 3 ks podobne ako č. 675320 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
 1/4" BITY s drážkou C 6,3: 3 ks podobne ako č. 675250 veľ. 3,5x0,6; 5,5x0,8; 8x1,2
 1/4" BITY na Torx® C 6,3: 6 ks podobne ako č. 675340 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 1/4" viaczubové BITY C 6,3: 4 ks podobne ako č. 675565 veľ. M4; M5; M6; M8
 1/4" priečna rukoväť: 1 ks č. 633029 veľ. 116
 1/4" nástrčná rukoväť: 1 ks č. 632829 veľ. 1/4
 1/4" predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks č. 632519 veľ. 50; 100
 1/2" predĺženia „Wobble-Fix“: 1 ks č. 641129 veľ. 125
 1/4" kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
 1/2" kardanový kĺb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2
 1/4" račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4 s vyhadzovačom
 1/2" račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2 s vyhadzovačom
 1/4" spojovacia stopka E 6,3: 1 ks podobne ako č. 675020 6,3K pre 1/4-palcový BITS C 6,3
 1/4" spojovacia stopka: 1 ks podobne ako č. 650005 veľ. 2 1/4-palcová šesťhranná stopka E 6,3 –
 1/4-palcový vonkajší štvorhran
 1/2" spojovacia stopka: 1 ks podobne ako č. 650005 veľ. 5 7/16-palcová šesťhranná stopka E 11,2
 – 1/2-palcový vonkajší štvorhran
 1/4" spojovacia stopka pre bity: 1 ks podobne ako č. 676800 1/4-palcová štvorhranná vložka –
 1/4-palcové upínanie bitov
 Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

Sortiment ponúka dostatok miesta pre 4 ks boxov na drobné diely, č. 951251 veľ. 2x3/1 (nie je súčasťou dodávky).

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive	4-34 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	6-14 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
Výstupný profil	viaczubý skrutkovač

Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
6-hranný nástrčný klúč Profil	Surfacedrive
Štvrohran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 19	642325 19
Šesťhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 32	642325 32
Priečna rukoväť, 1/4 palca Celková dĺžka 116	633029 116
Obojstranná račna, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ	632025
Obojstranná račna, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive Rozmer cez steny 9	631225 9
Univerzálny kĺb 1/4 palca Typ 1/4	633529 1/4
6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive Rozmer cez steny 12	631225 12
6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive Rozmer cez steny 6	631225 6
6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive Rozmer cez steny 4,5	631225 4,5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 14	643229 14
6-hranná vložka, 1/4 palca Surface Drive Rozmer cez steny 10	631225 10

6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 8	643229 8
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 14	631225 14
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 4	631225 4
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 24	642325 24
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 17	642325 17
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 15	642325 15
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 11	631225 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šestšhran 6	643229 6
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 7	631225 7
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 22	642325 22
PUR penová vložka Pre sadu 630023	630304 630023
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 34	642325 34
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 30	642325 30
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 18	642325 18
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 16	642325 16
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5,5	631225 5,5
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 27	642325 27
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 5	631225 5
Šestšhranná hlavica Surface Drive, 1/2 palca Rozmer cez steny 21	642325 21
6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 8	631225 8

6-hranná vložka, 1/4 palcaSurface Drive Rozmer cez steny 13	631225 13
Systémový box Typ 4	630305 4
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palca Šestšhran 10	643229 10
Obojstranná račňa, 1/4 palca s vyhadzovačom Typ 1/4	632025 1/4
Predĺženie, 1/4 palca„Wobble-Fix“ Celková dĺžka 100	632519 100
Nadstavec s rukoväťou, 1/4 palca Celková dĺžka 146	632829 146
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
Predĺženie, 1/2 palca„Wobble-Fix“ Celková dĺžka 125	641129 125
Predĺženie, 1/4 palca„Wobble-Fix“ Celková dĺžka 50	632519 50