

Garant**6-hranný nástrčný skrutkovač 1/4" dlhé, Šestšhran: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	631729 5
GTIN	4062406060565
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Tíň z tvrdeného materiálu s vysokou tvrdosťou, bez povrchovej úpravy.
Vnútorň štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.

Norma:**DIN 7422****Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Šestšhran	5 mm
Dĺžka	55 mm
Ø na strane vstupu	12 mm
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča