

Garant
Súprava nástrčných klúčovštvorhran 3/8 palca 30-dielne, Typ: SD

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	634025 SD
GTIN	4062406060756
Trieda položky	61A

Popis
Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Systémový box vyrobený z takmer nerozbitného ABS plastu s integrovanými závesmi a rýchlopínaním.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. Profil Surface Drive pôsobí priamo na plochy matíc a skrutiek, citlivé hrany sú chránené. Aj medzirozmery (ako napr. palcové skrutky) a opotrebované skrutky môžu byť dotiahnuté, príp. uvoľnené použitím profilu Surface Drive. Predĺženia Wobble Fix zatvárajú uhol natočenia a môžu byť zaistené zaklapnutím.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M5 – M14 a 1/4 – 1/2 palca (americké palcové rozmery), pre zapalovacie sviečky 16 a 20,8 mm a skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné, Surface Drive: 14 ks č. 637125 veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nástrčné hlavice na zapalovacie sviečky: 2 ks č. 637329 veľ. 16; 20,8

Zástrčné hlavice 6-hranné: 5 ks č. 637629 veľ. 4; 5; 6; 8; 10

Zástrčné hlavice na Torx®: 3 ks podobne ako č. 637560 veľ. TX25; TX30; TX40

T-rukoväť: 1 ks č. 635729

Predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks podobne ako č. 635635 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229

Račňa: 1 ks č. 635025

Spojovacia stopka: 1 ks podobne ako č. 650000 veľ. 3 1/4-palcový pohon šesťhranu E 6,3 – 3/8-palcový štvorhranný poháňaný diel

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny Surfacedrive	8-22 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-10 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč Surfacedrive
6-hranný nástrčný kľúč Profil	Surfacedrive
Štvrohran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	176 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 10	637629 10
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 5	637629 5
Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky Rozmer cez steny 16	637329 16
Systémový box Typ 3A	630305 3A

6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 10	637125 10
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 14	637125 14
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 9	637125 9
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestšhran 8	637629 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestšhran 6	637629 6
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 22	637125 22
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 11	637125 11
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 21	637125 21
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 17	637125 17
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 13	637125 13
PUR penová vložka Pre sadu 634025	630304 634025
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 19	637125 19
Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapalovacie sviečky Rozmer cez steny 20,8	637329 20,8
Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 18	637125 18
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 12	637125 12
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 15	637125 15
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 16	637125 16
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestšhran 4	637629 4
6-hranná vložka, 3/8Surface Drive Rozmer cez steny 8	637125 8