

Garant**Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 25-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	634312 6
GTIN	4062406060763
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 637229.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12, pre zapaľovacie sviečky a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M12.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné, resp. 6-hranné: 11 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice na zapaľovacie sviečky: 2 ks č. 637329 veľ. 16; 20,8

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637629 veľ. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-rukoväť: 1 ks č. 635729

Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229

Račňa: 1 ks č. 635025

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
---	---------

Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	3-10 mm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	176 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

PUR penová vložka Pre sadu 634312	630304 634312
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637629 5
Systémový box Typ 3A	630305 3A
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637629 4
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 3	637629 3
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637629 8
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637629 10
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 7	637629 7
Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637629 6
	637329 16

Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie
sviečky Rozmer cez steny 16

Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie
sviečky Rozmer cez steny 20,8

637329 20,8