

Garant**Súprava nástrčných klúčovštvorhran 3/8 palca 15-dielne, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	633812 12
GTIN	4062406060725
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 12-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 637029.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 11 ks

veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229

Račňa: 1 ks č. 635025

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč

Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných klúčov	8-19 mm
Materiál	Chróm-vanádium
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	257 mm
Šírka	147 mm
Výška	45 mm
Povrch	chrómovaná
Stupeň naplnenia zásuvky v G	5×10
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
Univerzálny kĺb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
PUR penová vložka Pre sadu 633812	630304 633812
Systémový box Typ 2	630305 2