

Garant**Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 19-dielne, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	633912 12
GTIN	4062406060749
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 12-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 637029.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M14.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 14 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-rukoväť: 1 ks č. 635729

Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229

Račňa: 1 ks č. 635025

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-22 mm

Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	176 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
Systémový box Typ 3A	630305 3A
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
PUR penová vložka Pre sadu 633912	630304 633912
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240