

Garant**Súprava nástrčných klúčovštvorhran 3/8 palca 37-dielne, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	634799 12
GTIN	4062406060787
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12, pre vonkajší TORX® so závitom M4 – M12, pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 – M12, pre vnútorný TORX® so závitom M3 – M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 11 ks č. 637029 veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Nástrčné hlavice na Torx®: 7 ks veľ. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Zástrčné hlavice 6-hranné: 6 ks č. 637629 veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Zástrčné hlavice na Torx®: 8 ks veľ. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-rukoväť: 1 ks č. 635729

Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229

Račňa: 1 ks č. 635025

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

Technický opis

Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	4-10 mm
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 8	637029 8
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 19	637029 19
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 18	637029 18
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 4	637629 4
Systémový box Typ 4	630305 4
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 10	637029 10
Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm Šírka×hĺbka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1

Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 15	637029 15
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 14	637029 14
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 6	637629 6
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 17	637029 17
PUR penová vložka Pre sadu 634799	630304 634799
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 8	637629 8
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 13	637029 13
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 5	637629 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 7	637629 7
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 12	637029 12
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 11	637029 11
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 16	637029 16
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šest'hran 10	637629 10
Obojstranná račňa, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8
12-hranná vložka, 3/8 Rozmer cez steny 9	637029 9