

**Garant****Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 3/8 palca 25-dielne, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	634312 12
GTIN	4062406060770
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 12-hrannými nástrčnými hlavicami č. 637029.

**Použitie:**

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M5 – M12, pre zapalovacie sviečky a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M4 – M12.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástrčné hlavice 12-hranné, resp. 6-hranné: 11 ks veľ. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice na zapalovacie sviečky: 2 ks č. 637329 veľ. 16; 20,8

Zástrčné hlavice 6-hranné: 7 ks č. 637629 veľ. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-rukoväť: 1 ks č. 635729

Predĺženia: 2 ks č. 635429 veľ. 75; 240

Kardanový kĺb: 1 ks č. 636229

Račňa: 1 ks č. 635025

Skladovanie v: ABS plastový box

**Technický opis**

Pohonný štvorhran	3/8 palec
-------------------	-----------

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	12-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov	8-19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	3-10 mm
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	176 mm
Výška	45 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Systémový box Typ 3A	630305 3A
PUR penová vložka Pre sadu 634312	630304 634312
Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky Rozmer cez steny 16	637329 16
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 5	637629 5
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 75	635429 75
Predĺženie, 3/8 palca Celková dĺžka 240	635429 240
Vložka nástrčného kľúča pre 3/8 palcové zapaľovacie sviečky Rozmer cez steny 20,8	637329 20,8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 8	637629 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 4	637629 4
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šesťhran 6	637629 6
Obojstranná račna, 3/8 palca s vyhadzovačom Typ	635025
Priečna rukoväť, 3/8 palca Celková dĺžka 200	635729 200
Univerzálny kľb 3/8 palca Typ 3/8	636229 3/8

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestřhan 10	637629 10
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestřhan 3	637629 3
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce Šestřhan 7	637629 7