


Garant

Vložka nástrčného klúča pre 3/8 palcové zapalovacie sviečky, Rozmer cez steny: 20,8mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637329 20,8
GTIN	4062406061227
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti klúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hranné násady nástrčného klúča.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Rozmer cez steny	20,8 mm
Dĺžka	65 mm
Ø na strane výstupu	27,2 mm
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky	gumený držiak
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

