

Garant**6-hranná vložka, 3/8, Rozmer cez steny: 9mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637229 9
GTIN	4062406061081
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Upozornenie:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 637232; HOLEX: č. 637222).

Technický opis

Dĺžka	25 mm
Ø na strane výstupu	13,4 mm
Rozmer cez steny	9 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec

Norma	DIN 3124
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča