


Garant**Vložka nástrčného klúča pre 3/8 palcové zapalovacie sviečky, Rozmer cez steny: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 637329 16 |
| GTIN | 4062406061210 |
| Trieda položky | 61A |

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Veľkosti klúčov s presnou toleranciou a profilom **HT-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. **Tenkostenný** na prácu aj na tých najtesnejších miestach. 12-hranné násady nástrčného klúča.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Technický opis

| | |
|---|-------------------------|
| Dĺžka | 60 mm |
| Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky | gumený držiak |
| Ø na strane výstupu | 21,7 mm |
| Rozmer cez steny | 16 mm |
| Výstupný profil | 12-hranný nástrčný klúč |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec |
| Druh produktu | Vložka nástrčného klúča |

