

**Garant****Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 12-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637662 6
GTIN	4062406061302
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

**Použitie:**

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M16.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 642229 veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 predĺženia: 1 ks č. 641029 veľ. 130; 255

1 račňa: č. 640025

Skladovanie v: ABS plastový box

**Technický opis**

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Počet dielov	12
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10-24 mm

Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	357 mm
Šírka	176 mm
Výška	52 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	6×14
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642229 19
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
PUR penová vložka Pre sadu 637662	630304 637662
Systémový box Typ 3B	630305 3B
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642229 17
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642229 13
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642229 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642229 21
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642229 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642229 24
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642229 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642229 10