

**Garant****Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 16-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637712 6
GTIN	4062406061319
Trieda položky	61A

**Popis****Prevedenie:**

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 642229.

**Použitie:**

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

**Rozsah balenia:**

Násady nástrčného kľúča: 13 ks veľ. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 predĺženia: Č. 641029 veľ. 130; 255

1 račňa: č. 640025

Skladovanie v: ABS plastový box

**Upozornenie:**

Súprava navyše ponúka dostatok miesta pre 4 kusy zásobníkov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 x 3/1 alebo 2 kusy č. 951251, veľ. 2 x 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

**Technický opis**

Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	10-34 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč

Počet dielov	16
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Balenie	ABS plastový box
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Systémový box Typ 4	630305 4
PUR penová vložka Pre sadu 637712	630304 637712