

Garant**Súprava nástrčných klúčovštvorhran 1/2 palca 29-dielne, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637912 6
GTIN	4062406061357
Trieda položky	61A

Popis**Prevedenie:**

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne tvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke. S 6-hrannými nástrčnými hlaviciami č. 642229.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah balenia:

Násady nástrčného kľúča: 23 ks veľ. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

T-rukovät: 1 ks č. 641329 veľ. 295

Predĺženia: 3 ks č. 641029 veľ. 75; 125; 250

Kardanový kľb: 1 ks č. 641629 veľ. 1/2

Račňa: 1 ks č. 640025 veľ. 1/2

Skladovanie v: ABS plastový box

Upozornenie:

Sortiment ponúka dostatok miesta pre 4 kusy boxov na drobné diely, č. 951251, veľ. 2 × 3/1 alebo 2 kusy, č. 951251, veľ. 2 × 6/1 (nie je súčasťou dodávky).

Technický opis

Počet dielov	29
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	8-34 mm
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozmery cez steny	metrické
Dĺžka	510 mm
Šírka	294 mm
Výška	61 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	8x20
Druh produktu	Nástrčný kľúč

Príslušenstvo

Systémový box Typ 4-1	630310 4-1
Systémový box Typ 4	630305 4
PUR penová vložka Pre sadu 637912	630304 637912
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
Box na drobnosti easyPick Výška 50 mm Šírka x hĺbka v G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
Obojstranná rača, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ	640025
Univerzálny kľb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75